



WXD060T

Maska za okretni dimer, gallery, titanij

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Dodirni i okretni prekidač
-------------------------	----------------------------

Materijali

Boja	Titanij
RAL kod	9006
Obrada površine	Satenska završna obrada
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	13 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Snapp-on montaža
---------------	------------------

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Ne
-----------------------------------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
--------	--------------------

Pogodno za

Hager lumina / Hager gallery
