



WH50820300A



**kallysto: 2x USB-A Smart IC 12W + 1x T13 + Front für Kombination Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Ausgangsstrom 2400 mA

Nennstrom 13 A

**Spannung**

Ausgangsspannung 5 - 5 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Ultraweiss

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 60 mm

Breite 60 mm

Tiefe 52 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 45 mm

Einbautiefe 7 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB USB

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP21

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Texte**

Aufdruck Ohne Aufdruck

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Steckverbinder/Buchsen Mit 2 USB-Buchsen Typ A

# Produktdatenblatt

## WH50820300A

---

### Texte

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen

### Geeignet für

kallysto Unterputz

### Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja