



WH50820300A



### kallysto: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 avec face pour combinaison Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

##### Courant électrique

Courant de sortie	2400 mA
Courant assigné nominal	13 A

##### Tension

Tension de sortie	5 - 5 V
-------------------	---------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	52 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm
Profondeur de montage	7 mm

##### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

##### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	USB

##### Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP21

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

##### Textes

Inscription	Sans inscription
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

**Textes**

Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser

**Convient pour**

kallysto encastré

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----