



75664692



IP20

B.IQ IC dodirni senzor, 4-struki, sa termostatom i displejem, stalko, crna

Tehničke karakteristike

Materijali

Boja	Crna
Materijal	Staklo

Povezivost

Sa bus sistemom radio frequent	Ne
--------------------------------	----

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti	IV (2%)
Radna temperatura	-5 - 45 °C

Dimenzije

Dimenzije	158.20 x 88.50 mm
-----------	-------------------

Tekst

Funkcija	Za funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata Sa funkcijom zaštite ventila Funkcija pomoći se može aktivirati
Kodiranje	Sa funkcijom blokiranja tipke
Kutija	Za instalaciju u pojedinačne standardne ugradne kutije
Način rada	Načini rada kontrolera: komfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote
Temperatura	Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora i/ili vanjskog komunikacijskog objekta (omjer mjerenja se može parametrirati) Dobivanje unutrašnje temperaturne vrijednosti putem komunikacijskog objekta
Zaštita	Sa zaštitom od demontaže