



WH105952F

**Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall  
Kunststoff  
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 77 mm

Breite 77 mm

Tiefe 39 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Einbautiefe 37 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz  
Aufputz

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 15/25/23

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Texte**

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

---

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

---