



WH105952F

**Insert: Prise type 15/25 avec bornes à vis avec plaque de fixation**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Finition	Mat
Matière	Métal Plastique Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	39 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur de montage	37 mm

**Raccordement**

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

**Installation, montage**

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

**Connectivité**

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 15/25/23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

**Convient pour**

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui