



WH105952F

Insert: Prise type 15/25 avec bornes à vis avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Finition Mat

Matière Métal
Plastique
Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 39 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur de montage 37 mm

Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 15/25/23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes à vis

Convient pour

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui