



US31D3

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	450 mm
Bredd	250 mm
Djup	50 mm

Utrustning

Antal sektioner i bredd	1
Antal rader	3

Material

Färg	Vit
Transparent	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja