



HIC425G

**Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x800A**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung U<sub>e</sub> 380 - 415 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 800 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I<sub>cc</sub> mit gl-gG Sicherung 50 kA

**Leistung**

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1 526000 W

**Architektur**

Polanzahl 4

Gerätebauform Festeinbau

**Kompatibilität**

Geeignet für DIN Schiene Nein

Geeignet für Verteilereinbau Ja

**Installation, Montage**

Montage auf Montageplatte