



WL1053

lumina Gniazdo SCHUKO, czarny

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 9004

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal

Tworzywo sztuczne

Obróbka Lakierowany

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 44 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 35 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów

Połączenie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 0

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Oslona Oslona centralna

Ochrona Bez zwiększonej ochrony styków

Odpowiednie do

lumina

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak