




WL1053

ŠUKO utičnica, 16A 250V, crna

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Crna
RAL kod	9004
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	44 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Montaža kralama Vijčani spoj

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	0
-------------	---

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK02
Ingress Protection (IP) klasa	IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjetom	Ne

Identifikacija

Sa otiskom	Ne
------------	----

Tekst

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta

Pogodno za

lumina

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da