



WL1053

Zásuvka schuko, černá mat

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 35 °C

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Černá

Kód RAL 9004

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov
Umělá hmota

Povrch Lakované

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 44 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění příchytkou
Šroubovací přípojka

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 0

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK02

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Vhodné pro

lumina

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny

Ano

Bez REACh-SVHC

Ano

V souladu se směrnicí RoHS

Ano
