




WL1053

Розетка з з/к Lumina, чорна, 16A/230В

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

Напруга

Номинальна напруга	250 V
Номинальна напруга	250 - 250 V

Умови використання

Робоча температура	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Код RAL	9004
---------	------

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	44 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Ємність

Кількість модулів	0
-------------------	---

Безпека

Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Сумісний із

Hager lumina	
--------------	--

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes