



WL1053

Розетка з з/к Lumina, чорна, 16A/230В

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Чорний
Код RAL	9004
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Покриті лаком

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	44 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
Тип монтажу	Гачкове кріплення Гвинтове з'єднання

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Hi
З відкидною кришкою	Hi
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Hi
З сигнальною лампою	Hi

Акcesуари

Має поле для маркування	Hi
-------------------------	----

Емність

Кількість модулів	0
-------------------	---

Безпека

Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Hi
З функціональним освітленням	Hi

Ідентифікація

З відбитком	Hi
-------------	----

Тексти

Накладка	Центральна кришка
Захист	Без посиленого захисту контакту

Сумісний із

lumina

Sustainability

Без галогену

Так

REACH-SVHC free

Так

Відповідність RoHS

Так
