



WL1052

Розетка з з/к Lumina, срібна, 16A/230В

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Умови використання

Робоча температура -10 - 35 °C

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Срібний

Код RAL 9006

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал

Пластик

Обробка Покриті лаком

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 44 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Гачкове кріплення

Гвинтове з'єднання

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Емність

Кількість модулів 0

Безпека

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка Центральна кришка

Захист Без посиленого захисту контакту

Сумісний із

lumina

Sustainability

Без галогену

Так

REACH-SVHC free

Так

Відповідність RoHS

Так
