



LF4006087035

Dérivation en T pour goulotte LF/LFH 40x57mm gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

Matières

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Equipement

Avec film de protection	No
-------------------------	----

Adapté à

LFH 40x60

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

