



862632502

Steckdose m. Schutzk. USA/CANADA NEMA 5-15 R, S.-kl., Int. Mod.-Eins., pw m.

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung 125 V

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 15 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe 55,50 mm

Breite 55,50 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Einbaubar  
Schraubbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose NEMA

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Kapazität

Anzahl Module 1

##### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

##### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

##### Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Abdeckung Zentralplatte

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit Schraubklemmen

##### Geeignet für

integro

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja