



LFS2003009016

#### Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 20x30 verkehrsweiß

##### Technische Eigenschaften

###### Abmessungen

Höhe	18 mm
Breite	32 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	420 - 420 mm <sup>2</sup>

###### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	2
---	---

###### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiß

###### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

###### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

###### Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

###### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklemmer im Lieferumfang enthalten	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

###### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

#### Abbildungen | Zeichnungen

