



WHT74009B



kallysto ENC insert + KNX: Thémostat + boutons + plaque de fixation + face Brun

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données)	10 mA
--	-------

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne de raccordement au Bus
---------------------------	------------------------------

Dimensions

Profondeur de montage	26.3 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	28 mm
Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation	3
---------------------------------	---

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Matière

Couleur	Marron
Code RAL	8014
Matière	Duroplast
Finition	Mat

Ecran

Avec écran d'affichage	Oui
------------------------	-----

Textes

Fonction	Fonction Désactiver mode automatique Pour fonctions de commande, variation et store Avec verrouillage des boutons-poussoirs Avec mode vacances Avec fonction protection contre le gel
Mode de montage	Pour montage encastré et en paroi creuse Pour montage isolé Pour montage vertical
Température	Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe Température de confort, standard, et de nuit Mesure de température par capteurs internes et/ou capteurs de température raccordables avec calcul de valeur moyenne

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----