



WH36224503A

**robusto Interrupt. à clé S2/1p/0-2-0-1/ KABA8 + face IP21 pour combinaison Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7035
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	86 x 86 mm
------------	------------

Profondeur de montage	36 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	37 mm
--------------------------------------	-------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Type de commutation	Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-1-0-2
---------------------	--------------------------------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----