



FL645A

Porte, orion plus, interieur, polyester 500x400mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	450 mm
Largeur	350 mm
Profondeur	20 mm

#### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure

#### Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matériau	Polyester renforcé de fibre de verre
Traitement	Non traité

#### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui