



FL645A

**Porte,orion plus,intérieur,polyester500x400mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	450 mm
Largeur	350 mm
Profondeur	20 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure

**Matière**

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Traitement de surface	Non traité

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----