



FL645A

Contra porta poliéster a.500 I.400

Características técnicas

Dimensões

Altura	450 mm
Largura	350 mm
Profundidade	20 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Tipo de porta do armário	Porta interior

Materiais

Código RAL	7035
Cor	Cinzeno-claro
Material	Poliéster reforçado com vidro
Tratamento	Sem tratamento

Segurança

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Canhão de bloqueio duplo de 3 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim