




WXD000T

Centr.pl schakel/dk gallery 2m titanium

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Enkele drukknop
-------------------	-----------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

Materiaal

Kleur	Titanium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	44,60 mm
Diepte	8 mm

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Geschikt voor

Hager gallery	
---------------	--

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja