



862632513

Toma USA/CANADA NEMA 5-15 R, Integro, negro, mate

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	125 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Negro
Código RAL	9011
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad	27,80 mm

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Instalación de empotrar Montaje con tornillos

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente	NEMA
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	No
Resistencia al impacto IK	IK02
Clase de protección de entrada (IP)	IP20

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Protección	Sin protección adicional de contactos
Tipo de conexión	Con bornes roscados

Características técnicas

integro	
---------	--

Sostenibilidad

Sin halógenos	Si
Conforme REACH	Si
Conforme RoHS	Si