



862632513

Toma USA/CANADA NEMA 5-15 R, Integro, negro, mate

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

16 A

Tensión

Tensión asignada

125 V

Tensión nominal

250 - 250 V

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Materiales

Colour

Negro

Código RAL

9011

Acabado de la superficie

Mate

Material

Termoplástico

Tratamiento

Sin tratamiento

Dimensiones

Altura

55,50 mm

Anchura

55,50 mm

Profundidad

27,80 mm

Conectividad

Tipo de conector/enchufe

Borne de tornillo

Tipo de montaje

Instalación de empotrar

Montaje con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe

NEMA

Inserto central girado

No

Con tapa abatible

No

Con contacto de tierra de protección redondo

No

Con lámpara de señal

No

Con cierre

No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado

No

Capacidad

Número de módulos

1

Seguridad

Con protección de contacto mejorada

No

Resistencia al impacto IK

IK02

Índice de protección IP

IP20

Funciones

Con iluminación orientable

No

Con iluminación funcional

No

Texto

Inscripción

Sin inscripción

Protección

Sin protección adicional de contactos

Tipo de conexión

Con bornes roscados

Características técnicas

Berker integro

Sostenibilidad

| | |
|-----------------------|----|
| Sin halógenos | Sí |
| REACH - libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS | Sí |