



862632513

**Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 5-15 R, Integro, černá mat**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 125 V |
|------------------|-------|

**Elektrický proud**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

**Frekvence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Materiál**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Barva            | Černá      |
| Kód RAL          | 9011       |
| Povrchová úprava | Matná      |
| Materiál         | Termoplast |
| Povrch           | Neošetřený |

**Rozměry**

|         |          |
|---------|----------|
| Výška   | 55,50 mm |
| Šířka   | 55,50 mm |
| Hloubka | 27,80 mm |

**Konektivita**

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Typ připojení | Šroubová svorka                       |
| Druh montáže  | Vestavná instalace<br>Upevnění šrouby |

**Vybavení**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | NEMA |
| Otočná středová vložka                  | Ne   |
| Se zavěšeným víkem                      | Ne   |
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem    | Ne   |
| Se signálním světlem                    | Ne   |
| Zámek                                   | Ne   |

**Příslušenství**

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

**Kapacita**

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

**Bezpečnost**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ne   |
| Mechanická odolnost IK            | IK02 |
| Stupeň krytí IP                   | IP20 |

**Funkce**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
| S funkčním osvětlením    | Ne |

**Texty**

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Potisk        | Bez potisku                                   |
| Ochrana       | Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku |
| Typ připojení | Se šroubovými svorkami                        |

**Vhodné pro**

|         |  |
|---------|--|
| integro |  |
|---------|--|

---

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |