



47637001

**Steckdose SCHUKO m. Schraubklemme,Klappd.,Schloss, K.5,bronze, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Bronze
RAL Nummer	1035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	56,10 mm
Tiefe	53 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Konnektivität**

Montageart	Krallenbefestigung Schraubanschluss
------------	--

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme