




WHT74007B



kallysto UP-Einsatz + KNX-BUS: TFT-RTR mit Tasten mit Bef.-Platte + Front Beige

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	10 mA
---------------------------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Busanschlussklemme
-----------------------	--------------------

Abmessungen

Einbautiefe	26.3 mm
-------------	---------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm
-----------------------------	-------

Höhe	77 mm
------	-------

Breite	77 mm
--------	-------

Ausstattung

Anzahl der Betätigungs punkte	3
-------------------------------	---

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

Werkstoff

Farbe	Beige
-------	-------

RAL Nummer	1015
------------	------

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Bildschirm

Mit Display	Ja
-------------	----

Texte

Funktion	Funktion Automatik deaktivieren Für Schalt-, Dimm- und Jalousiefunktionen Mit Tastensperre Mit Ferienschaltung Mit Frostschutzfunktion
----------	--

Montageart	Für Unterputz- und Hohlwandmontage Für Einzelmontage Für senkrechte Montage
------------	---

Temperatur	Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler Komfort-, Standard- und Nachttemperatur Temperaturmessung über internen Fühler und/oder anschliessbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung
------------	--