



DNG7507507030B

Kabelkanal slitsad grå DNG75075

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	75 mm
Bredd	75 mm
Längd	2000 mm
Slitsbredd/Öppningsmått	5 mm
Slitsbredd	7,50 mm

Utrustning

Skyddad vid leverans	Ja
----------------------	----

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
----------	-----------------------

Funktioner

Är självsläckande	Ja
-------------------	----

Standarder

Flamskyddsklass enl. UL94	V0
---------------------------	----

Säkerhet

Brandklass	M1
------------	----

Material

Färg	Grå (stenfärgad)
RAL-kod	7030

Arkitektur

Flexibel	Nej
----------	-----

Konfiguration

Sidovägg	Slitsad
----------	---------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja