



WHT74005B



kallysto UP mit KNX-BUS: TFT-RTR mit Tasten mit Bef.-Platte und Front Schwarz

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Busanschlussklemme

Abmessungen

Einbautiefe 26.3 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 28 mm

Höhe 77 mm

Breite 77 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte 3

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Werkstoff Duroplast

Glanzgrad Matt

Bildschirm

Mit Display Ja

Texte

Funktion Funktion Automatik deaktivieren
Für Schalt-, Dimm- und Jalousiefunktionen
Mit Tastensperre
Mit Ferienschaltung
Mit Frostschutzfunktion

Montageart Für Unterputz- und Hohlwandmontage
Für Einzelmontage
Für senkrechte Montage

Temperatur Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler
Komfort-, Standard- und Nachttemperatur
Temperaturmessung über internen Fühler und/oder
anschliessbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja