



WH36140300A



robusto 2x Druck-Impulstaster +IP55-Front für Kombination Signalweiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

Polanzahl	2
-----------	---

Werkstoff

Farbe	Signalweiss
-------	-------------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Transparent	Nein
-------------	------

Abmessungen

Höhe	86 mm
------	-------

Breite	86 mm
--------	-------

Tiefe	51 mm
-------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	34 mm
-----------------------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

Ausführung Taster	Serientaster
-------------------	--------------

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Stossfestigkeit IK	IK07
--------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Schaltart/Variante	Serientaster Wechsler
--------------------	-----------------------

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz	
-------------------------------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----