



LNH30289M4T

## Mespatroon NH3 289 A 200 kVA gTR middenmelder

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Afschakelkarakteristiek | gTr |
|-------------------------|-----|

#### Zekering

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Zekeringsgrootte   | NH3 |
| Kenmerken zekering | gTr |

#### Spanning

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Type voeding                   | AC          |
| Nominale spanning Ue           | 400 - 400 V |
| Nominale spanning bij AC 50 Hz | 400 - 400 V |

#### Stroom / temperatuur

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 289 A |
|-----------------|-------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|            |     |
|------------|-----|
| Geïsoleerd | Nee |
|------------|-----|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 | 100 kA |
|---------------------------------------------------------|--------|

#### Vermogen

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 18,60 W |
|----------------------------------|---------|

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 150 mm |
| Breedte | 53 mm  |
| Diepte  | 80 mm  |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |