



LNH30289M4T

Pojistka nožová NH3 gTr 400V 200kVA, 289A M

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika	gTr
--------------------------	-----

Pojistka

Velikost pojistky	NH3
-------------------	-----

Charakteristika pojistek	gTr
--------------------------	-----

Napětí

Typ napájecího napětí	AC
-----------------------	----

Provozní napětí AC	400 - 400 V
--------------------	-------------

Jmenovité napětí při AC 50 Hz	400 - 400 V
-------------------------------	-------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	289 A
-----------------	-------

Podmínky použití

Izolované	Ne
-----------	----

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1	100 kA
--	--------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	18,60 W
--	---------

Rozměry

Výška	150 mm
-------	--------

Šířka	53 mm
-------	-------

Hloubka	80 mm
---------	-------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----