Fiche technique du produit
VE110F



VE110F

Coffret Vector IP55 1 rangée 8+2 modules h 210mm l 237mm

Caractéristiques techniques

Capacité	
Nombre de modules	10
Connectivité	
Type de montage	Fixation par vis
Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A
Couvercle, porte	
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Dimensions	
Hauteur	210 mm
Largeur	237 mm
Largeur en unités de division	10
Profondeur	114 mm
Equipement	
Avec fermeture	Non
Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Plaque de montage incluse	Non
Fonctions	
Avec guide-câble	Oui
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie
Matière	
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Polystyrène (PS)
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Raccordement	
Nombre d'entrée de câbles	6
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Classe de protection (IP)	IP65
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
GWT tenue au fil incandescent	750 °C
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
Tension	
Tension nominale	400 - 400 V
Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui