



EHZ363LA

eHZ EDL DS-Lieferzähler, Klasse A, mit Rücklaufsperrre, Standardausführung

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart	3P+N
--------	------

Kapazität

Anzahl Module	5
---------------	---

Konnektivität

Anschlussart	Direktanschluss
--------------	-----------------

Abmessungen

Höhe	135 mm
Breite	90 mm
Tiefe	93 mm

Messung

Messsystem	Direktmessung
Strommessbereich	0,1 - 60,0 A
Mess Spannungsbereich L-N	230 - 230 V
Mess Spannungsbereich L-L	230 - 400 V

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	4
-----------------------------------	---

Funktionen

Genaugkeitsklasse	0,01
-------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP51
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

Leistung

Leistungsaufnahme VA	0,20 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,35 W

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------