



BKF350045

**Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 350x(45-70)mm**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Breite	350 mm
Länge	2400 mm
Lichter innerer Querschnitt	21700 - 21700 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	89
---	----

**Abmessungen**

Mindestestrichhöhe	45 mm
Nivellierbereich	45 - 70 mm

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	3 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	2 kN

**Abmessungen**

Anzahl der Einbaueinheiten	3
----------------------------	---

**Anleitung**

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

**Ausstattung**

Kammeranzahl	1 - 1
Montageart Trennwand	Schraubbefestigung
Mit Trennwand	Nein

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Kunststoff

**Abdeckung, Tür**

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt

**Funktionen**

Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar	Ja
----------------------------------	----

**Werkstoff**

Oberfläche	Verzinkt
------------	----------

**Funktionen**

Mit Bodenwanne	Nein
----------------	------

**Abdeckung, Tür**

Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

**Abbildungen | Zeichnungen**

