



17837003

### BLC Wächter 1,1 m K.5 Alu

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
Aufbauhöhe	23,50 mm

##### Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	0 - 0 m
Erfassungswinkel	180 - 180
Erfassungswinkel einstellbar	180 - 180 °

##### Werkstoff

Farbe	Aluminium
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Lackiert
Werkstoff	Thermoplast

##### Reichweite

Max. Reichweite frontal	10 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

##### Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	0 - 80 lx
--------------------------------	-----------

##### Einstellungen

Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
--------------------------------	----

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
--------------------	-------------

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------