



BRN7011017035

**Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteneinbau BRN 70x110mm aus PVC in lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 67 mm   |
| Breite | 110 mm  |
| Länge  | 2000 mm |

**Abdeckung, Tür**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1     |
| Oberteilbreite 1                  | 80 mm |
| Oberteilbreite 2                  | 0 mm  |
| Oberteilbreite 3                  | 0 mm  |

**Abmessungen**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Lichter innerer Querschnitt | 5800 - 5800 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|-----------------------------|

**Kapazität**

|   |    |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten) | 8  |
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 24 |

**Kompatibilität**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Format Geräteneinbaumöglichkeit | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, Automateneinbau |
|---------------------------------|--|

**Installation, Montage**

|              |    |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

**Werkstoff**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Werkstoff  | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt            |
| Farbe      | Lichtgrau              |
| RAL Nummer | 7035                   |

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP      | IP40 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Kanalverbindung | Vormontierte Kupplungen |
|-----------------|-------------------------|

**Ausstattung**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Mit Kabelhalteklammer         | Nein |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter | 0    |
| Mit Schutzfolie               | Ja   |

# Produktdatenblatt

## BRN7011017035

### Abbildungen | Zeichnungen

