



BRN7011017035

**BRN, bodemprofiel 70x110 mm, pvc, lichtgrijs**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	67 mm
Breedte	110 mm
Lengte	2000 mm

**Deksel, deur**

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 1	80 mm
Deur 2	0 mm
Dekselbreedte 3	0 mm

**Afmetingen**

Binnendoorsnede	5800 - 5800 mm <sup>2</sup>
-----------------	-----------------------------

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	8
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	24

**Compatibiliteit**

Formaat apparaatbouw	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, automatenbouw
----------------------	---

**Installatie, montage**

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

**Samenstelling**

Inclusief kabelklem	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

