



BRN7011017035

BRN, bodemprofiel 70x110 mm, pvc, lichtgrijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	67 mm
Breedte	110 mm
Lengte	2000 mm

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 1	80 mm
Deur 2	0 mm
Dekselbreedte 3	0 mm

Afmetingen

Binnendoorsnede	5800 - 5800 mm ²
-----------------	-----------------------------

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	8
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	24

Compatibiliteit

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, automateninbouw
------------------------------------	---

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

Samenstelling

Inclusief kabelklem	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

