

Armadio inox, Orion.Plus.Inox, porta cieca 650X500X250 mm AISI 304

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	650 mm
Larghezza	500 mm
Profondità	250 mm
Spessore dei fianchi	1,20 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	Serratura a cilindro Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di aperture della flangia	2
----------------------------------	---

Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	Sì

Materiali

Colore	Acciaio inox
Materiale	Acciaio inox

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

Corrente

Corrente nominale	630 A
-------------------	-------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì