



VKS02PVA

PV vervangset, 1 inst.automaat 4p 40A B + 1 aardlekautomaat 1p+N 16A B

Technische eigenschappen

Uitvoering

Pooltype	1P+N
----------	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Nominale aardlekstroom I_{dn}	30 mA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I_{nc} volgens EN61008-1	6 kA

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A
-------------------------	---

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	0,75 - 10,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	0,75 - 16,0 mm ²

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Afmetingen

Breedte	105 mm
Diepte	70 mm

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----