



BRA651001ELN

**Brüstungskanal-Unterteil frontcontrast BRA 68x100mm OT 80mm aus Alu natureloxiert**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	68 mm
Breite	100 mm
Länge	2000 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm

**Abmessungen**

Lichter innerer Querschnitt	5680 - 5680 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------------

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	10
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	24

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, Automateneinbau
--------------------------------	--

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Ja
--------------	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Eloxiert
Farbe	Aluminium

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP40

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

**Ausstattung**

Mit Kabelhalteklammer	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

# Produktdatenblatt

## BRA651001ELN

### Abbildungen | Zeichnungen

