



BRA651001ELN

Parapetní kanál, BRA65100, hliník, přírodní elox

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	68 mm
Šířka	100 mm
Délka	2000 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	1
Šířka horního dílu 1	80 mm
Šířka horního dílu 2	0 mm
Šířka horního dílu 3	0 mm

Rozměry

Vnitřní průřez vodiče	5680 - 5680 mm ²
-----------------------	-----------------------------

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)	10
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	24

Přenos

Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, jističe
--	--

Instalace, montáž

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

Materiál

Materiál	Hliník
Povrch	Eloxovaný
Barva	Hliník

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK08
Stupeň krytí IP	IP40

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 90 °C
------------------	------------

Konektivita

Spojení kanálu	Spojky samostatně
----------------	-------------------

Vybavení

Včetně kabelové příchytky	Ne
Počet kabelových úchytek na metr	0
S ochrannou fólií	Ano

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

