



HXC014H

Podpěťová spoušť h250-h630, 200-240V AC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládání	2,80 VA
Ztrátový výkon na vstupu IN	2,80 W

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------

Napětí

Ovládací napětí AC	200 - 240 V
Ovládací napětí DC	0 - 0 V
Provozní napětí AC	200 - 240 V

Funkce

Opožděné	Ne
----------	----

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------