Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
SL20055903D4



SL20055903D4

TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΚΕΝΗ 4ΣΤ. GALLERY 55x20 ΚΕΡΑΣΙΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παρελκόμενα	
Προεξοπλισμένο με	Κενό
Διαστάσεις	
Ύψος	55 mm
Πλάτος	20 mm
Αριθμός μονάδων	1
Εξοπλισμός	
Κενό κουτί υποδοχών	Όχι
Υλικά	
Χρώμα	Cherry
Ασφάλεια	
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Συνθήκες χρήσης	
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 - 60 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση	
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια
Συμβατότητα	
Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευής	47 x 45 mm
Βιωσιμότητα	
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι