



WH36140303A



**robusto 2x Poussoir d'impulsion de pression avec face IP55 pour combinaison Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 10 A

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Poussoir double

Nombre de pôles 2

**Matière**

Couleur Gris

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 20 %

Finition fond profilé (installation) Mat

**Dimensions**

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 51 mm

Profondeur de montage 17 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

**Installation, montage**

Montage Encastré  
En saillie

**Commandes et indicateurs**

Témoin lumineux Sans

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

**Raccordement**

Type de douille de lampe Culot

Type de connexion / prise Borne enfichable

**Sécurité**

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Textes**

Plaques centrales La plaque centrale utilisé détermine la fonction interrupteur ou poussoir

Inscription Sans inscription

Mode de montage Montage individuel ou associé

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

---

**Textes**

Joint d'étanchéité	Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi
Type de commutation	Série contact inverseur à bouton-poussoir
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

robusto encastré / robuste montage en saillie

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----