



WHT74000B



kallysto ENC + KNX: Thermostat + boutons + plaque de fixation + face Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données) 10 mA

Raccordement

Type de connexion / prise Borne de raccordement au Bus

Dimensions

Profondeur de montage 26.3 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 28 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 3

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Matière Duroplast

Finition Mat

Ecran

Avec écran d'affichage Oui

Textes

Fonction Fonction Désactiver mode automatique
Pour fonctions de commande, variation et store
Avec verrouillage des boutons-poussoirs
Avec mode vacances
Avec fonction protection contre le gel

Mode de montage Pour montage encastré et en paroi creuse
Pour montage isolé
Pour montage vertical

Température Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe
Température de confort, standard, et de nuit
Mesure de température par capteurs internes et/ou capteurs de température raccordables avec calcul de valeur moyenne

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui