



WH36140305A



robusto 2x Druck-Impulstaster mit IP55-Front für Kombination Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

Polanzahl 2

Werkstoff

Farbe Schwarz

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 20 %

Rückwand Innenseite Matt

Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 51 mm

Einbautiefe 17 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Ohne

Anzahl der Tasten 2

Ausführung Taster Serientaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Mit Krallenbefestigung Nein

Anschluss

Lampenfassung Typ Stecksocket

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Zentralstücke Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster

Aufdruck Ohne Aufdruck

Montageart Einzel- und Kombinationsmontage

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Texte

Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Schaltart/Variante	Serientaster Wechsler
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja